



Sveder iz karbidne trdine za umetne mase, Ø svedra: 40mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	795250 40
GTIN	9002696014294
Razred artikla	76H

Opis

Izvedba:

Z dvema reziloma in s cilindričnim držalom.

Z **vložki iz karbidne trdine**; visoka obstojnost. Za vrtanje v trdi les, umetne mase, plošče s prevleko itd.

Uporaba:

Za vrtanje natančnih zaprtih lukenj brez poškodb materiala ter za okrogle izvrtine.

Standard:

DIN 7483 G

Tehnični opis

Ø svedra	40 mm
celotna dolžina	90 mm
Mera držala	10×30 mm
Število rezil Z	2
Vrsta izdelka	Sveder za les

Pribor

Podaljšek za sveder za Ø držala 10 mm	795270 10
---------------------------------------	-----------

