



Garnitura svedrov iz karbidne trdine za umetne mase, v lesenem etuiju, Število svedrov: 5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	795260 5
GTIN	9002696014393
Razred artikla	76H

Opis

Izvedba:

Z dvema reziloma in s cilindričnim držalom.

Zvložki iz karbidne trdine; visoka obstojnost. Za vrтанje v trdi les, umetne mase, plošče s prevleko itd.

Uporaba:

Za vrтанje natančnih zaprtih lukenj brez poškodb materiala ter za okrogle izvrtine.

Standard:

DIN 7483 G

Vsebina:

Sestavljena iz art. 795250.

Vsebina:

Sveder art. 795250: po 1 kos vel. 15; 20; 25; 30; 35

Tehnični opis

∅	15 mm
∅	20 mm

Ø	25 mm
Ø	30 mm
Ø	35 mm
Število svedrov	5
Rezalni material	HM
Pakiranje	Leseni etui
Vrsta izdelka	Sveder za les

Pribor

Podaljšek za sveder za Ø držala 10 mm	795270 10
Sveder iz karbidne trdine za umetne mase Ø svedra 35 mm	795250 35
Sveder iz karbidne trdine za umetne mase Ø svedra 30 mm	795250 30
Sveder iz karbidne trdine za umetne mase Ø svedra 15 mm	795250 15
Sveder iz karbidne trdine za umetne mase Ø svedra 25 mm	795250 25
Sveder iz karbidne trdine za umetne mase Ø svedra 20 mm	795250 20