



Garnitura profilnih rezkarjev iz karbidne trdine, Število rezkarjev: 12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	795720 12
GTIN	4002395275564
Razred artikla	76H

Opis

Izvedba:

Z vložki iz karbidnih trdine, dva rezalna roba, čelno in obodno rezkanje, 8 mm držalo.

Uporaba:

Za rezkanje utorov in profilov v trd les, prevlečene plošče, umetne mase itd.

Obseg dobave:

- 1 rezkar za posnemanje robov 45°
- 2 četrtekrožna stebelna rezkarja r6 + r9
- 3 rezkarji za dolbljenje r6 + r6,35 + r9,5
- 1 stebelni rezkar za karnise
- 3 utorni rezkarji 8 + 12+ 16 mm
- 1 rezkar za utore (lastovičji rep) 14,3 mm
- 1 rezkar za utore z zagozdo 11 mm/60°
- v lesenem etuiju

Tehnični opis

Število rezkarjev za utore (lastovičji rep)	1
Število rezkarjev za dolbljenje	3
Število četrtekrožnih stebelnih rezkarjev	2

Število rezkarjev za izravnavanje	1
Število utornih rezkarjev	2
Število rezkarjev	12
Število stebelnih rezkarjev za karnise	1
Število rezkarjev za posnemanje robov	1
Število rezkarjev za utore za zagozdo	1
Rezalni material	Karbidna trdina
Pakiranje	Leseni etui
Ø držala	8 mm
Vrsta izdelka	Profilni rezkar