

**VBW****Kotne cevne klešče, Ø cevi: 2 col**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	810300 2
GTIN	4005887269300
Razred artikla	83E

## Opis

**Izvedba:**

Švedska oblika z ozko čeljustjo, zakrivljeno za 45°. V celoti kovana matica za nastavljanje, ki je ni mogoče izgubiti.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo; poboljšano, čeljust induktivno kaljena.

## Tehnični opis

Območje vpenjanja	76 mm
Ø cevi	2 col
celotna dolžina	560 mm
Kot čeljusti	45 stopinj
Postopek izdelave	v celoti kovani
Poboljšanje čeljusti	induktivno kaljeni
Material klešč	Kromvanadijevo jeklo
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga

## Pribor

Rebrasta matica Tip 2

810520 2