



Garnitura sekačev in prebijačev v držalu iz umetne mase Posebna kakovost, Število orodij: 11



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 745100 11 |
| GTIN | 7610733086870 |
| Razred artikla | 73B |

Opis

Izvedba:

Ploščati in križni sekači za kovino, ter prebijači in točkala z 8-kotnim držalom, v celoti enakomerno kaljeni, sekač za večkratno ostrenje. Specialno **poboljšanje glave za udarjanje** preprečuje cepljenje in luščenje glave.

Posebna kakovost = največja možna trdota (pribl. 59 HRC) pri posebni žilavosti.

Material:

Posebno kromvanadijevo jeklo, kromirano.

Vsebina:

Točkalo: po 1 kos 100 × 8; 120 × 10 mm

Prebijač: po 1 kos Ø 2; 4; 5 mm

Ploščati sekač: po 1 kos 130; 165; 180 mm

Križni sekač: po 1 kos 130; 165 mm

Zarisovalna igla, obojestranska: 1 kos

Tehnični opis

| | |
|----------------|-------|
| Število orodij | 11 |
| Vrsta izdelka | Sekač |

Pribor

| | |
|---|---------------|
| Ploščati sekač za mehanike, posebna kakovost Celotna dolžina 130 mm | 741000 130 |
| Točkalo, posebna kakovost, kromirano Celotna dolžina 100 mm | 748900 100 |
| Prebijači, posebna kakovostkromirane Ø konice 4 mm | 745300 4 |
| Prebijači, posebna kakovostkromirane Ø konice 2 mm | 745300 2 |
| Ploščati sekač za mehanike, posebna kakovost Celotna dolžina 180 mm | 741000 180 |
| Križni sekač za mehanike, posebna kakovost Celotna dolžina 130 mm | 741100 130 |
| Točkalo, posebna kakovost, kromirano Celotna dolžina 120/12 mm | 748900 120/12 |
| Ploščati sekač za mehanike, posebna kakovost Celotna dolžina 165 mm | 741000 165 |
| Prebijači, posebna kakovostkromirane Ø konice 5 mm | 745300 5 |
| Križni sekač za mehanike, posebna kakovost Celotna dolžina 165 mm | 741100 165 |