

**Garnitura sekačev in prebijačev v držalu iz umetne mase, Število orodij: 6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	745200 6
GTIN	4049002084447
Razred artikla	73U

**Opis****Izvedba:**

Ploščati in križni sekači za kovino, ter prebijači in točkala z 8-kotnim držalom, v celoti enakomerno kaljeni, sekač za večkratno ostrenje. Specialno **poboljšanje glave za udarjanje** preprečuje cepljenje in luščenje glave.

**Standard:**

**Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.**

**Material:**

Krom-vanadijevo jeklo, površina lakirana.

**Vsebina:**

Ploščati sekač: po 1 kos 125; 150 mm

Križni sekač: 1 kos 125 mm

Prebijač: po 1 kos 120 × 2; 150 × 3 mm

Točkalo: 1 kos 120 × 4 mm

**Tehnični opis**

Število orodij	6
Vrsta izdelka	Sekač

---

**Pribor**

Ploščati sekač Celotna dolžina 150 mm	740500 150
Točkalo, običajna kakovost DIN 7250 Celotna dolžina 120/10 mm	749000 120/10
Prebijačtežka izvedba Ø konice 2 mm	745500 2
Križni sekač Celotna dolžina 125 mm	740600 125
Ploščati sekač Celotna dolžina 125 mm	740500 125