



Prebijači, posebna kakovost kromirane, Ø konice: 10mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	745300 10
GTIN	7610733005079
Razred artikla	73B

Opis

Izvedba:

8-kotno držalo s koničnim trnom, enakomerno kaljeno po celotni dolžini. Specialno **poboljšanje glave za udarjanje** preprečuje cepljenje in luščenje glave.

Največja možna trdota (pribl. 59 HRC) pri posebni žilavosti.

Material:

Posebna kakovost iz posebnega kromvanadijevega jekla, kromirani.

Tehnični opis

celotna dolžina	200 mm
Ø konice	10 mm
Ø držala	16 mm
Vrsta izdelka	Prebijači