

VBW**Kotne cevne klešče, Ø cevi: 1.1/2col**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	810700 1.1/2
GTIN	4005887271006
Razred artikla	83E

Opis

Izvedba:

Švedska oblika z ozko čeljustjo, zakrivljeno za 45°. V celoti kovana matica za nastavljanje, ki je ni mogoče izgubiti.

VBW za naleganje na cevi v treh oz. štirih točkah. Zanesljiva uporaba brez poškodb ploskih obdelovancev ali vijlačnih zvez s 6-kotnimi elementi. Ročaja s **prevleko ročajev proti drsenju** iz umetne mase.

Material:

Kromvanadijevo jeklo; poboljšano, čeljust induktivno kaljena. Lakirane, čeljust svetla.

Tehnični opis

celotna dolžina	425 mm
Območje vpenjanja	75 mm
Ø cevi	2002-01-01 col
Kot čeljusti	45 stopinj
Izvedba držala	z nedrsečo prevleko iz umetne mase
Postopek izdelave	v celoti kovani
Poboljšanje čeljusti	induktivno kaljeni
Material klešč	Kromvanadijevo jeklo
švedska oblika	da
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga

