



Garnitura montažnih izvijačev, Število delov: 11



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	667400 11
GTIN	4013288000675
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform umetne mase odporne proti udarcem, za vpenjanje različnih stebel. **6-kotna stebila** iz posebnega jekla z posebej visoko žilavostjo in visoko trdoto. Površina nikromat kromirana, konice so jekleno sive barve.

Vsebina:

2 stebli s ploščato konico: 4×0,6 / 6×1; 5×0,8 / 7×1,2

po 1 steblo s konico za profil Phillips: Vel. 1/vel. 2

1 steblo s konico Pozidriv: Vel. 1/vel. 2

3 stebila z s 6-kotno konico: 4/4; 5/5; 6/6 mm (1 stran z okroglo glavo)

3 stebila s konico Torx®: TX10/TX15; TX20/TX25; TX30/TX40

Ročaj Kraftform art. 667410: 1 kos

Obseg dobave:

Vklj. s tekstilno torbico.

Tehnični opis

celotna dolžina	175 mm
Število delov	11
Dolžina rezila	100 mm
Pogonski profil	Ploščati izvijači

Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Oznaka proizvajalca	88/1
Vrsta izdelka	Izvijač

Pribor

Steblo s konico za notranji 6-kotnik 6-kotnik 6 mm	667450 6
Steblo s konico Phillips Velikost križne zareze 1+2	667430 1+2
Ročaj Kraftform, posamično	667410
Steblo s konico Torx® Profil Torx® TX20+25	667460 TX20+25
Steblo s konico Torx® Profil Torx® TX30+40	667460 TX30+40
Steblo s ploščato konico, obojestransko Širina rezila 5+7 mm	667420 5+7
Steblo s konico Torx® Profil Torx® TX10+15	667460 TX10+15
Steblo s konico za notranji 6-kotnik 6-kotnik 4 mm	667450 4
Steblo s konico za notranji 6-kotnik 6-kotnik 5 mm	667450 5
Steblo s konico Pozidriv Velikost križne zareze 1+2	667440 1+2
Steblo s ploščato konico, obojestransko Širina rezila 4+6 mm	667420 4+6