



Garnitura izvijačev VDE Kraftform Kompakt, Število delov: 18



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	667260 18
GTIN	4013288191083
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Ročaj **Kraftform** z zamenljivimi stebli z dolžino 154 mm (vključno z ključem za stikalne omare), v celoti izoliranimi za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 6000/VDE 0682-201 in preizkuševalnik napetosti (do 250 V po VDE 0680/6). V čvrsti zložljivi torbici iz tkanine z samopritrdilnim zapiranjem in zanko za pas.

Vsebina:

Stebila s ploščato konico: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5

Stebila s konico za profil Phillips: PH1 in PH2

Stebila s konico Pozidriv: PZ1 in PZ2

Phillips ploščati (kombinirani profil): PH/S1 in PH/S2 (kombinirani profil)

Pozidriv ploščati (kombinirani profil): PZ/S1 in PZ/S2 (kombinirani profil)

4-kotnik: 8 mm in 1/4-colski (dolžina 89 mm)

Trikotnik: 9 mm (dolžina 89 mm)

Dvojni nastavek: (dolžina 89 mm)

Preizkuševalnik napetosti art. 665030: Vel. 3

Ročaj Kraftform za zamenljiva stebila art. 667411: Vel. 1

Tehnični opis

Število delov	18
Pogonski profil	Ploščati izvijači

Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	Izvijač s kombiniranim profilom Phillips/ploščati
Pogonski profil	Izvijač s kombiniranim profilom Pozidriv/ploščati
Pogonski profil	Ključ z dvojnim nastavkom
Pogonski profil	4-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	3-kotni nasadni ključ
Oznaka proizvajalca	KK VDE 18 Universal 1
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Vrtljiva kapa	ne
Vrsta izdelka	Izvijač

Pribor

Ročaj Kraftform VDE, posamično Tip 1

667411 1