



Garnitura montažnih izvijačev s funkcijo raglje, Število delov: 7



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	667405 7
GTIN	4013288156266
Razred artikla	63H

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform umetne mase odporne proti udarcem, za vpenjanje različnih stebel. **6-kotna stebila** iz posebnega jekla z posebej visoko žilavostjo in visoko trdoto. Površina nikromat kromirana, konice so jekleno sive barve.

Ročaj dodatno **s funkcijo raglje** (desni, levi tek in togi položaj).

Vsebina:

1 steblo s ploščato konico: 4×0,6 / 6×1

po 1 steblo s konico za profil Phillips: Vel. 1/vel. 2

1 steblo s konico Pozidriv: Vel. 1/vel. 2

1 steblo z s 6-kotno konico: 4 / 5 mm

2 stebli s konico Torx®: TX10/TX15; TX20/TX25

Ročaj Kraftform z ragljo: 1 kos

Obseg dobave:

Vklj. s tekstilno torbico.

Tehnični opis

Število delov	7
---------------	---

Dolžina rezila	100 mm
celotna dolžina	175 mm
Pogonski profil	Ploščati izvijači
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Oznaka proizvajalca	Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
Vrsta izdelka	Izvijač

Pribor

Steblo s konico Torx® Profil Torx® TX30+40	667460 TX30+40
Steblo s konico za notranji 6-kotnik 6-kotnik 4 mm	667450 4
Steblo s konico Torx® Profil Torx® TX20+25	667460 TX20+25
Steblo s konico Torx® Profil Torx® TX10+15	667460 TX10+15
Steblo s konico za notranji 6-kotnik 6-kotnik 6 mm	667450 6
Steblo s konico Phillips Velikost križne zareze 1+2	667430 1+2
Steblo s konico za notranji 6-kotnik 6-kotnik 5 mm	667450 5
Steblo s ploščato konico, obojestransko Širina rezila 5+7 mm	667420 5+7
Steblo s konico Pozidriv Velikost križne zareze 1+2	667440 1+2
Steblo s ploščato konico, obojestransko Širina rezila 4+6 mm	667420 4+6