

**Kotne cevne klešče, S-čeljust, Ø cevi: 1/2col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	810600 1/2
GTIN	4045197167033
Razred artikla	82A

**Opis****Izvedba:**

Švedska oblika z ozko čeljustjo, zakrivljeno za 45°. V celoti kovana matica za nastavljanje, ki je ni mogoče izgubiti.

**HOLEX s čeljustjo S-oblike** za 3-točkovno prijemanje cevi (cenovno ugodnejši model).

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo; poboljšano, čeljust induktivno kaljena. Lakirane, čeljust svetla.

**Tehnični opis**

Območje vpenjanja	35 mm
Ø cevi	1/2 col
celotna dolžina	240 mm
Kot čeljusti	45 stopinj
Postopek izdelave	v celoti kovani
Poboljšanje čeljusti	induktivno kaljeni
Material klešč	Kromvanadijevo jeklo
S-čeljusti	da
švedska oblika	da
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga

## Pribor

Rebrasta matica Tip 1/2

810520 1/2