

HOLEX**Enoročne cevne klešče z aluminijastim ročajem, Ø cevi: 5 col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	810860 5
GTIN	4045197377609
Razred artikla	82A

Opis**Izvedba:**

Vzmetene kavljaste čeljusti se nastavljajo z nastavitvenim vijakom, hitra prednastavitev na posamezen Ø cevi s skalo na strani.

Ročaj iz **aluminija**, lakiran s sivo barvo. Okoli 40 % manjša masa v primerjavi z ročajem iz litine.

Uporaba:

Zaradi vzmetno uležajenih prijemalnih čeljusti je mogoče delo, podobno kot pri raglji. Čeljusti se pri zategovanju trdno primejo cevi in se avtomatsko sprostijo, ko držala spustite (enoročno proženje)

Tehnični opis

Območje vpenjanja	141 mm
celotna dolžina	900 mm
Ø cevi	5 col
Material ročaja	Aluminij
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga