



Garnitura prebijačev v kovinski kaseti, Število orodij: 6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	745700 6
GTIN	4049002084423
Razred artikla	73U

Opis

Izvedba:

8-kotno držalo s koničnim trnom. enakomerno kaljeno po celotni dolžini. Specialno **poboljšanje glave za udarjanje** preprečuje cepljenje in luščenje glave.

Standard:

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Material:

Normalna kakovost, kromvanadijevo jeklo, kaljeno z zrakom, lakirano.

Vsebina:

po 1 prebijač art. 745500: Vel. 2; 3; 4; 5; 6

1 točkalo art. 749000: Vel. 120/12

Tehnični opis

Število orodij	6
Vrsta izdelka	Izbijači

Pribor

Prebijačtežka izvedba Ø konice 5 mm	745500 5
Prebijačtežka izvedba Ø konice 3 mm	745500 3
Prebijačtežka izvedba Ø konice 2 mm	745500 2
Prebijačtežka izvedba Ø konice 6 mm	745500 6
Točkalo, posebna kakovost, kromirano Celotna dolžina 120/10 mm	748900 120/10
Prebijačtežka izvedba Ø konice 4 mm	745500 4
Točkalo, običajna kakovost DIN 7250 Celotna dolžina 120/12 mm	749000 120/12