

RIDGID
Peddinghaus**Enoročne cevne klešče s premičnimi čeljustmi, Ø cevi: 1.1/2col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	810870 1.1/2
GTIN	095691103482
Razred artikla	83R

Opis**Izvedba:**

Neposredna in hitra nastavitve zaradi vzmetno uležajene zakrivljene čeljusti. Ročaja iz robustne litine krogličnega grafita, lakirana z rdečo barvo. Ostre, kakovostno obdelane prijemalne čeljusti.

Prednosti:

- **Prava enoročna uporaba**
- **Hitro delo na principu raglje.**
- **Hiter in zanesljiv prijem.**

Uporaba:

Pri zatezanju se čeljusti trdno oprimejo cevi in se samodejno sprostijo pri dvigu ročaja.

Tehnični opis

Območje vpenjanja	48 mm
Ø cevi	2002-01-01 col
celotna dolžina	250 mm
Material ročaja	Litina s kroglastim grafitom
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga