

HOLEX**Kotne cevne klešče, S-čeljust, Ø cevi: 1.1/2col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	810500 1.1/2
GTIN	4045197237477
Razred artikla	82A

Opis**Izvedba:**

Švedska oblika z ozko čeljustjo, zakrivljeno za 45°. V celoti kovana matica za nastavljanje, ki je ni mogoče izgubiti.

HOLEX s čeljustjo S-oblike za 3-točkovno prijemanje cevi. Ročaja s **prevleko ročajev proti drsenju** iz umetne mase.

Material:

Kromvanadijevo jeklo; poboljšano, čeljust induktivno kaljena. Lakirane, čeljust svetla.

Tehnični opis

Ø cevi	2002-01-01 col
Območje vpenjanja	63 mm
celotna dolžina	420 mm
Kot čeljusti	45 stopinj
Izvedba držala	z nedrsečo prevleko iz umetne mase
Postopek izdelave	v celoti kovani
Poboljšanje čeljusti	induktivno kaljeni
Material klešč	Kromvanadijevo jeklo
S-čeljusti	da
švedska oblika	da
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga

Pribor

Rebrasta matica Tip 1.1/2

810520 1.1/2