

**VBW****Kotne cevne klešče, Ø cevi: 1/2 col**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	810700 1/2
GTIN	4005887270801
Razred artikla	83E

## Opis

### Izvedba:

Švedska oblika z ozko čeljustjo, zakrivljeno za 45°. V celoti kovana matica za nastavljanje, ki je ni mogoče izgubiti.

**VBW** za naleganje na cevi v treh oz. štirih točkah. Zanesljiva uporaba brez poškodb ploskih obdelovancev ali vijlačnih zvez s 6-kotnimi elementi. Ročaja s **prevleko ročajev proti drsenju** iz umetne mase.

### Material:

Kromvanadijevo jeklo; poboljšano, čeljust induktivno kaljena. Lakirane, čeljust svetla.

## Tehnični opis

Območje vpenjanja	39 mm
Ø cevi	1/2 col
celotna dolžina	240 mm
Kot čeljusti	45 stopinj
Izvedba držala	z nedrsečo prevleko iz umetne mase
Postopek izdelave	v celoti kovani
Poboljšanje čeljusti	induktivno kaljeni
Material klešč	Kromvanadijevo jeklo
švedska oblika	da
Vrsta izdelka	Cevne klešče in klešče papiga

