

Garant**Klešče za snemanje izolacije, kromirane VDE-izolirane, Celotna dolžina: 160mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	728755 160
GTIN	4045197501653
Razred artikla	71B

Opis

Izvedba:

Ukrivljene čeljusti V-oblike (zunanji Ø maks. 5 mm). Vstavljen členek s prostim hodom in z odpiralno vzmetjo. Z nastavitvenim vijakom za nastavljanje preseka.

Ročaja z večkomponentno prevleko, **izolirana za napetost do 1000V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.**

Klešče kromirane.

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Tehnični opis

celotna dolžina	160 mm
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Oblika rezila	Rezila s prizmo
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Material	Ogljikovo jeklo (C70)
Površina	kromirane
z odpiralno vzmetjo	da

z nastavitvenim vijakom za nastavljanje preseka

da

Vrsta izdelka

Rezalne klešče