

**Izbijač, običajna kakovost, lakiran, Ø konice D: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	747000 8
GTIN	4049002002878
Razred artikla	73U

Opis**Izvedba:**

Čvrsto 8-kotno držalo s cilindričnim trnom. Izbijač je enakomerno kaljen po celotni dolžini. Specialno **poboljšanje glave za udarjanje** preprečuje cepljenje in luščenje. Dejanski Ø 0,05–0,5 mm pod nazivno mero preprečuje zatikanje izbijačev v izvrtini.

Standard:**DIN 6450.****Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.****Material:**

Normalna kakovost, kromvanadijevo jeklo, kaljeno z zrakom, lakirano.

Tehnični opis

Ø konice D	8 mm
Dolžina trna L2	50 mm
Ø držala S	12 mm
Celotna dolžina L1	150 mm
Standard	DIN 6450 C
Material	Kromvanadijevo zračno kaljeno jeklo
Površina	lakirani
Vrsta izdelka	Izbijači