

**Izbijač z ročajem, Ø konice: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	746940 4
GTIN	7610733254910
Razred artikla	73B

**Opis****Izvedba:**

Čvrsto 8-kotno držalo s cilindričnim trnom. Izbijač je enakomerno kaljen po celotni dolžini. Specialno **poboljšanje glave za udarjanje** preprečuje cepljenje in luščenje. Dejanski Ø 0,05–0,5 mm pod nazivno mero preprečuje zatikanje izbijačev v izvrtini.

**Material:**

Posebno krom-vanadijevo jeklo posebne kakovosti (to pomeni največja možna trdota (pribl. 59 HRC) pri posebni žilavosti), kromirano. Ročaj s koži prijaznim plaščem iz elastomera.

**Tehnični opis**

Dolžina trna	67 mm
Ø konice	4 mm
celotna dolžina	175 mm
Ročaj	Ročaj iz umetne mase s koži prijaznim plaščem iz elastomera
Trdota konice	59 HRC
Izvedba udarne glave	specialno poboljšani
Material	Kromvanadijevo jeklo, posebna kakovost
Površina	kromiran
Vrsta izdelka	Izbijači

