

**Cevne klešče z dvokomponentno prevleko ročajev, Celotna dolžina: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	813720 150
GTIN	4003773069928
Razred artikla	83D

Opis**Izvedba:**

Vzporedne, gladke prijemalne čeljusti; kromirana izvedba.

Fina regulacija zeva s pritiskom na gumb in vpenjalna ročica za veliko prijemalno silo čeljusti.

Hod med prijemalnima površinama dovoljuje **preprijetanje po principu raglje**.

Klešče nikljane, ročaja z večkomponentno prevleko.

Uporaba:

Pazljivo prijetanje vijakov, matic, kromiranih armatur itd.

Napotek:

Čeljusti za pazljivo vpenjanje so na voljo pod art. 813725.

Tehnični opis

Dolžina čeljusti	20 mm
Območje vpenjanja	0 - 27 mm
celotna dolžina	150 mm
Vrsta izdelka	Cevne klešče

Pribor

Garnitura nadomestnih delov za cevne klešče Tip 150	705910 150
---	------------

