

**Izbijač, posebna kakovost kromiran, Ø konice D: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	746900 10
GTIN	7610733005321
Razred artikla	73B

Opis**Izvedba:**

Čvrsto 8-kotno držalo s cilindričnim trnom. Izbijač je enakomerno kaljen po celotni dolžini. Specialno **poboljšanje glave za udarjanje** preprečuje cepljenje in luščenje. Dejanski Ø 0,05 – 0,5 mm pod nazivno mero preprečuje zatikanje izbijačev v izvrtini.

Posebna kakovost, to pomeni največja možna trdota (pribl. 59 HRC) pri posebni žilavosti.

Material:

Posebna kakovost iz posebnega kromvanadijevega jekla, kromirani.

Tehnični opis

Dolžina trna L2	70 mm
Celotna dolžina L1	200 mm
Ø držala S	14 mm
Ø konice D	10 mm
Trdota konice	59 HRC
Material	Posebna kakovost iz posebnega kromvanadijevega jekla
Površina	kromirani
Vrsta izdelka	Izbijači