



Izbijač za mehanike, Ø konice D: 7mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	747500 7
GTIN	7610733200528
Razred artikla	73B

Opis

Izvedba:

Iz okroglega jekla, posebej ozek in priročen. Z rebrastim ročajem. Kaljen po celotni dolžini, specialno **poboljšanje glave za udarjanje** preprečuje cepljenje in luščenje. Največja možna trdota (pribl. 59 HRC) pri posebni žilavosti. Dejanski Ø 0,05–0,5 mm pod nazivno mero preprečuje zatikanje izbijačev v izvrtini.

Material:

Posebno kromvanadijevo jeklo, površina kromirana.

Tehnični opis

Dolžina trna L2	40 mm
Celotna dolžina L1	130 mm
Ø konice D	7 mm
Ø držala S	10 mm
Trdota konice	59 HRC
Izvedba udarne glave	specialno poboljšana udarna glava
Material	Posebno kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani
Vrsta izdelka	Izbijači