



## Cevne klešče z dvokomponentno prevleko ročajev, Celotna dolžina: 250mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	813720 250
GTIN	4003773047841
Razred artikla	83D

### Opis

#### Izvedba:

**Vzporedne, gladke** prijemalne čeljusti; kromirana izvedba.

**Fina regulacija zeva** s pritiskom na gumb in vpenjalna ročica za veliko prijemalno silo čeljusti.

Hod med prijemalnima površinama dovoljuje **prepriemanje po principu raglje**.

Klešče nikljane, ročaja z večkomponentno prevleko. **Lasersko gravirana skala** (sprednja stran **metrična** in zadnja stran **colska**) omogoča predhodno nastavitve zeva ključa.

#### Uporaba:

**Pazljivo prijetanje** vijakov, matic, kromiranih armatur itd.

#### Napotek:

Čeljusti za pazljivo vpenjanje so na voljo pod art. 813725.

### Tehnični opis

celotna dolžina	250 mm
Območje vpenjanja	0 - 52 mm
Dolžina čeljusti	30 mm
Vrsta izdelka	Cevne klešče

### Pribor

Čeljusti za cevne klešče6-delna Velikost 250	813725 250
--	------------

