



Viličasti ključ s polžem z obrnljivo čeljustjo, Celotna dolžina: 255mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	813930 255
GTIN	7314150056361
Razred artikla	83F

Opis

Izvedba:

Z ergonomičnim ročajem iz termoplastičnega elastomera. Položaj čeljusti 15°. Kovano v utopu; kaljeno in kromirano. **Viličasti ključ s polžem se** z obračanjem pomične, nazobljene čeljusti navznoter spremeni **v cevne klešče**. Nazobljene čeljusti so induktivno kaljene in zagotavljajo zanesljiv oprijem.

Standard:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003

Tehnični opis

maksimalni zev ključa	33 mm
celotna dolžina	255 mm
Celotna dolžina	10 col
Masa	430 g
Standard	ISO 6787
Standard	ASME B107.8M-2003
Položaj čeljusti	15 stopinj
Postopek izdelave	Precizno kaljeni, obdelani za zaščito proti koroziji
Material	Visokozmogljiva jeklena zlitina
Površina	kromirani

brez iskrenja	ne
Obrnljive čeljusti	da
Skala	da
Funkcija raglje	ne
Prevleka ročajev	da
Vrsta izdelka	Viličasti ključ s polžem