



## Cevne klešče, Celotna dolžina: 150mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 813700 150    |
| GTIN                  | 4003773069676 |
| Razred artikla        | 83D           |

### Opis

#### Izvedba:

**Vzporedne, gladke** prijemalne čeljusti; kromirana izvedba.

**Fina regulacija zeva** s pritiskom na gumb in vpenjalna ročica za veliko prijemalno silo čeljusti. Hod med prijemalnima površinama dovoljuje **prepriemanje po principu raglje**. Klešče kromirane, ročaja s prevleko iz umetne mase.

#### Uporaba:

**Pazljivo prijetanje** vijakov, matic, kromiranih armatur itd.

#### Napotek:

Čeljusti za pazljivo vpenjanje so na voljo pod art. 813725.

### Tehnični opis

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Območje vpenjanja | 0 - 27 mm    |
| celotna dolžina   | 150 mm       |
| Dolžina čeljusti  | 20 mm        |
| Vrsta izdelka     | Cevne klešče |

### Pribor

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Garnitura nadomestnih delov za cevne klešče Tip 150 | 705910 150 |
|-----------------------------------------------------|------------|