

**Cevne klešče, Celotna dolžina: 180mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	813700 180
GTIN	4003773035466
Razred artikla	83D

**Opis****Izvedba:**

**Vzporedne, gladke** prijemalne čeljusti; kromirana izvedba.

**Fina regulacija zeva** s pritiskom na gumb in vpenjalna ročica za veliko prijemalno silo čeljusti. Hod med prijemalnima površinama dovoljuje **prepriemanje po principu raglje. Lasersko gravirana skala** (sprednja stran **metrična** in zadnja stran **colska**) omogoča predhodno nastavitve zeva ključa.

Klešče kromirane, ročaja s prevleko iz umetne mase.

**Uporaba:**

**Pazljivo prijetanje** vijakov, matic, kromiranih armatur itd.

**Napotek:**

Čeljusti za pazljivo vpenjanje so na voljo pod art. 813725.

**Tehnični opis**

Območje vpenjanja	0 - 40 mm
Dolžina čeljusti	22 mm
celotna dolžina	180 mm
Vrsta izdelka	Cevne klešče

**Pribor**

Garnitura nadomestnih delov za cevne klešče Tip 180	705910 180
---	------------

Čeljusti za cevne klešče6-delna Velikost 180

813725 180