



Cevne klešče, Celotna dolžina: 250mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	813700 250
GTIN	4003773033837
Razred artikla	83D

Opis

Izvedba:

Vzporedne, gladke prijemalne čeljusti; kromirana izvedba.

Fina regulacija zeva s pritiskom na gumb in vpenjalna ročica za veliko prijemalno silo čeljusti. Hod med prijemalnima površinama dovoljuje **preprijemanje po principu raglje**. **Lasersko gravirana skala** (sprednja stran **metrična** in zadnja stran **colska**) omogoča predhodno nastavitve zeva ključa.

Klešče kromirane, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Uporaba:

Pazljivo prijemanje vijakov, matic, kromiranih armatur itd.

Napotek:

Čeljusti za pazljivo vpenjanje so na voljo pod art. 813725.

Tehnični opis

Dolžina čeljusti	30 mm
Območje vpenjanja	0 - 52 mm
celotna dolžina	250 mm
Vrsta izdelka	Cevne klešče

Pribor

Čeljusti za cevne klešče6-delna Velikost 250	813725 250
--	------------

