

HOLEX**Rezalec za cevi z 1 rezalnim kolescem za jeklene cevi, za cevi do: 1.1/4col****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 815030 1.1/4 |
| GTIN | 4045197382702 |
| Razred artikla | 82A |

Opis**Izvedba:**

Telo iz kakovostnega jekla, kovanega v utopu, vreteno, odporno na obrabo, z ročajem iz umetne mase. **Rezalna kolesca** za rezanje jeklenih cevi iz kakovostnega jekla, natančno kaljena za dolgo življenjsko dobo. **Vodilni valjčki** iz specialnega jekla, kromirani.

Uporaba:

Za natančno pravokotno rezanje cevi.

Pri rezanju se zunanji rob avtomatsko povalja. Po rezu lahko takoj vrežemo navoj.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Ø rezalnega kolesca | 25 mm |
| Širina rezalnega kolesca | 14 mm |
| za zunanji Ø cevi | 1/8 – 1.1/4 col |
| Izvertina rezalnega kolesca | 7,6 mm |
| Število vodilnih valjčkov | 2 |
| Število rezalnih kolesc | 1 |
| Vrsta izdelka | Rezalec za cevi |

Pribor

Nadomestno rezalno kolesceza jeklene cevi za rezalec za cevi 1.1/4 col

815230 1.1/4

Notranje/zunanje grezilo iz plemenitega jekla za Ø cevi do 35 mm

814920 35