



Preizkusna tlačna črpalka RP 50-S



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	814890
GTIN	4004625602003
Razred artikla	86A

Opis

Izvedba:

Robustna posoda iz jeklene pločevine s prevleko proti koroziji, s prostornino 12 l. Manometer je opremljen s fino skalo z mednarodnimi enotami (bar, psi, MPa). Pomožni kazalec za lažje določanje nastavljenega tlaka ali upada tlaka. Lahko tekoči prenos sile na tlačni bat s pomočjo ergonomično oblikovane ročice. Prijazna za vzdrževanje zaradi vgrajenih mazalk. Merjenje s preizkusno cevjo z vložkom iz jeklene tkanine in priključkom R 1/2".

Uporaba:

Za tlačni preizkus cevodovodov ali tlačni preizkus industrijskih posod (do 60 barov) z vodo ali oljem v skladu z nacionalnimi in internacionalnimi smernicami.

Preizkusno in tlačno območje, delitev 20 psi: 0 - 860 psi

Preizkusno in tlačno območje, delitev 1 bar: 0 - 60 bar

Preizkusno in tlačno območje, delitev 0,1 MPa: 0 - 6 MPa

Dolžina zbiralnika: 720 mm

Širina zbiralnika: 170 mm

Višina zbiralnika: 260 mm

Tehnični opis

Dolžina zbiralnika	720 mm
Preizkusno in tlačno območje, delitev 1 bar	0 - 60 bar

Višina zbiralnika	260 mm
Preizkusno in tlačno območje, delitev 0,1 MPa	0 - 6 MPa
Sesalni volumen na hod	45 ml
Preizkusno in tlačno območje, delitev 20 psi	0 - 860 psi
Širina zbiralnika	170 mm
Oznaka proizvajalca	RP 50-S
Vrsta izdelka	Kontrolna črpalka