



**Predvleka iz steklenih vlaken Kati® Blitz compact, v ohišju iz umetne mase,
Dolžina traku: 30m**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	814870 30
GTIN	4044489018305
Razred artikla	86A

Opis

Izvedba:

3 mm debel trak iz steklenih vlaken, **čvrst za potiskanje**, a **obenem zelo fleksibilen**; idealen za zapleteni uvlek kablov v že položene cevi ali cevi s številnimi koleni.

Na obeh koncih so prilepljene tulke z navojem M5 za pritrditev gibkih vodilnih konic, vlečnih nogavic ali vlečnih ušes. Možno do radija 30 mm.

Obseg dobave:

Vklj. s priborom, spravljenim v škatli iz umetne mase: 2 vodilna nastavka z vzmetjo Ø 7 in Ø 10 mm, 5 vlečnih ušes, 1 vlečna nogavica za kable Ø 6–9 mm, 5 končnih tulk, 3 spojne tulke, 1 specialno lepilo 3 g, 1 Power Disk.

Tehnični opis

Dolžina traku	30 m
Največja obremenitev spoja predvleke in tulca	1 kN
Največja obremenitev predvleke	5 kN
Vrsta izdelka	Orodje za predvleko kablov

Pribor

Ročaj za potiskanje Easy Grip	814775
Začetni nastavek M5 z ušesom	814730
Vzmetna kroglasta glava M5 Ø glave 10 mm	814720 10
Začetna tulka M5	814740
Vzmetna kroglasta glava M5 Ø glave 7 mm	814720 7
Lepilo	814750
Nastavek za vlečenje kabla M5 Tip 6	814710 6
Nastavek za vlečenje kabla M5 Tip 10	814710 10
Mazivo za kable	814760