

HOLEX**Rezalec za cevi z 1 rezalnim kolescem za jeklene cevi, za cevi do: 4 col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	815030 4
GTIN	4045197524515
Razred artikla	82A

Opis**Izvedba:**

Telo iz kakovostnega jekla, kovanega v utopu, vreteno, odporno na obrabo, z ročajem iz umetne mase. **Rezalna kolesca** za rezanje jeklenih cevi iz kakovostnega jekla, natančno kaljena za dolgo življenjsko dobo. **Vodilni valjčki** iz specialnega jekla, kromirani.

Uporaba:

Za natančno pravokotno rezanje cevi.

Pri rezanju se zunanji rob avtomatsko povalja. Po rezu lahko takoj vrežemo navoj.

Tehnični opis

Širina rezalnega kolesca	23 mm
za zunanji \varnothing cevi	2 – 4 col
Izvertina rezalnega kolesca	9,7 mm
\varnothing rezalnega kolesca	41 mm
Število vodilnih valjčkov	2
Število rezalnih kolesc	1
Vrsta izdelka	Rezalec za cevi