

Weidmüller **Stiskalne klešče za kableske končnike, Tip: 6ROTO****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	729440 6ROTO
GTIN	4008190406615
Razred artikla	73H

Opis**Izvedba:**

Jekleno telo s kolenastim prenosom. Kraka z prevleko iz umetne mase. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado.

Vzporedno stiskanje (razen vel. PZ16 in PZ 50). Z **obrnjivimi** čeljustmi.

Tehnični opis

za presek vodnika	0,14 - 6 mm ²
celotna dolžina	200 mm
Oznaka proizvajalca	PZ 6 Roto
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče