



**Predvleka iz steklenih vlaken Kati® Blitz compact, v ohišju iz umetne mase,  
Dolžina traku: 50m**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	814870 50
GTIN	4044489018503
Razred artikla	86A

## Opis

### Izvedba:

**3 mm** debel trak iz steklenih vlaken, **čvrst za potiskanje**, a **obenem zelo fleksibilen**; idealen za zapleteni uvlek kablov v že položene cevi ali cevi s številnimi koleni.

Na obeh koncih so prilepljene tulke z navojem M5 za pritrditev gibkih vodilnih konic, vlečnih nogavic ali vlečnih ušes. Možno do radija 30 mm.

### Obseg dobave:

Vklj. s priborom, spravljenim v škatli iz umetne mase: 2 vodilna nastavka z vzmetjo  $\varnothing 7$  in  $\varnothing 10$  mm, 5 vlečnih ušes, 1 vlečna nogavica za kable  $\varnothing 6-9$  mm, 5 končnih tulk, 3 spojne tulke, 1 specialno lepilo 3 g, 1 Power Disk.

## Tehnični opis

Dolžina traku	50 m
Največja obremenitev predvleke	5 kN
Največja obremenitev spoja predvleke in tulca	1 kN
Vrsta izdelka	Orodje za predvleko kablov

## Pribor

Mazivo za kable	814760
Vzmetna kroglasta glava M5 Ø glave 7 mm	814720 7
Nastavek za vlečenje kabla M5 Tip 10	814710 10
Vzmetna kroglasta glava M5 Ø glave 10 mm	814720 10
Začetni nastavek M5 z ušesom	814730
Ročaj za potiskanje Easy Grip	814775
Nastavek za vlečenje kabla M5 Tip 6	814710 6
Začetna tulka M5	814740
Lepilo	814750