



## Stiskalne klešče za kableske končnike, za presek vodnika: 10mm<sup>2</sup>



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	729460 10
GTIN	4049002016417
Razred artikla	73T

### Opis

#### Izvedba:

Jekleno telo s kolenastim prenosom. Kraka z prevleko iz umetne mase. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado.

Natančno **vzporedno stiskanje** s čeljustmi s sinhroniziranim pogonom. **4-kotno stiskanje** v skladu z DIN = optimalne kontaktne površine. Možnost za vstavljanje kableskega končnika s strani do 2,5 mm<sup>2</sup>.

### Tehnični opis

celotna dolžina	190 mm
za presek vodnika	0,08 - 10 mm <sup>2</sup>
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče