



Stiskalne klešče za kableske končnike, za presek vodnika: 16mm²



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	729460 16
GTIN	4049002058981
Razred artikla	73T

Opis

Izvedba:

Jekleno telo s kolenastim prenosom. Kraka z prevleko iz umetne mase. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado.

Natančno **vzporedno stiskanje** s čeljustmi s sinhroniziranim pogonom. **4-kotno stiskanje** v skladu z DIN = optimalne kontaktne površine. Tudi za dvojne kableske končnike do 2×6 mm².

Tehnični opis

celotna dolžina	190 mm
za presek vodnika	0,08 - 6 mm ²
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče