

**Weidmüller** **Stiskalne klešče za kableske končnike, Tip: PZ4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	729440 PZ4
GTIN	4008190090920
Razred artikla	73H

**Opis****Izvedba:**

Jekleno telo s kolenastim prenosom. Kraka z prevleko iz umetne mase. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado.

Vzporedno stiskanje (razen vel. PZ16 in PZ 50).

celotna dolžina: 200 mm

za presek vodnika: 0,5 - 4 mm<sup>2</sup>

**Tehnični opis**

za presek vodnika	0,5 - 4 mm <sup>2</sup>
celotna dolžina	200 mm
Oznaka proizvajalca	PZ 4
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče