



## Stranske ščipalne klešče za snemanje izolacije VDE-izolirane, Celotna dolžina: 160mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	728780 160
GTIN	4003773040279
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Induktivno kaljeni precizni rezili (pribl. 60 HRC) za mehko žico. Precizni rezili za snemanje izolacije za enožilne (masivne) prevodnike 1,5 in 2,5mm<sup>2</sup>. Ročaja z debelostensko prevleko, izolirana za napetost **do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201**.

#### Uporaba:

Primeren za elektroinstalacijska dela.

#### Material:

Specialno orodno jeklo, klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

### Tehnični opis

Za rezanje mehke žice do Ø	2,5 mm
celotna dolžina	160 mm
Snemanje izolacije za vodnike Ø	2,5 mm <sup>2</sup>
Snemanje izolacije za vodnike Ø	1,5 mm <sup>2</sup>
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC)
Material	Posebno orodno jeklo
Površina	kromirane

Vrsta izdelka

Rezalne klešče