



Stiskalne klešče za kableske končnike, za presek vodnika: 16mm²



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	729402 16
GTIN	4003773040668
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Telo klešč je kovano v utopu. Klešče črno atramentirane, glava polirana. Čeljusti z zarezi za stiskanje kableskih končnikov po DIN 46228.

Ročaja s prevleko iz umetne mase.

Tehnični opis

Število gnezd	9
za presek vodnika	0,25 - 16 mm ²
celotna dolžina	180 mm
Ročaj	s prevleko iz umetne mase
Material	Specialno orodno jeklo, kovano, kaljeno v olju
Površina	polirane
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče