



Stiskalne klešče za kableske končnike, za presek vodnika: 6mm²



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	729425 6
GTIN	4003773051909
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Jekleno telo s kolenastim prenosom. Kraka z prevleko iz umetne mase. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado.

Končniki se vstavijo s strani. Sila stiskanja je tovarniško kalibrirana.

Tehnični opis

celotna dolžina	220 mm
za presek vodnika	0,25 - 6 mm ²
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče