

Weidmüller **Stiskalne klešče za kableske končnike, Tip: PZ50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	729440 PZ50
GTIN	4008190095796
Razred artikla	73H

**Opis****Izvedba:**

Jekleno telo s kolenastim prenosom. Kraka z prevleko iz umetne mase. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado.

Vzporedno stiskanje (razen vel. PZ16 in PZ 50).

celotna dolžina: 260 mm

za presek vodnika: 25 - 50 mm<sup>2</sup>

**Tehnični opis**

za presek vodnika	25 - 50 mm <sup>2</sup>
celotna dolžina	260 mm
Oznaka proizvajalca	PZ 50
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče