



## Stiskalne klešče za kabelske končnike VDE-izolirane, za presek vodnika: 2,5mm<sup>2</sup>



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	729405 2,5
GTIN	4003773071754
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Telo klešč je kovano v utopu. Klešče črno atramentirane, glava polirana. Čeljusti z zarezi za stiskanje kabelskih končnikov po DIN 46228.

Ročaja z večkomponentno prevleko.

**Izolacija do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.**

### Tehnični opis

za presek vodnika	0,25 - 2,5 mm <sup>2</sup>
celotna dolžina	145 mm
Število gnezd	4
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Material	Specialno orodno jeklo, kovano, kaljeno v olju
Površina	polirane
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče

