



Klešče za elektrikarje VDE-izolirane, Celotna dolžina: 200mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	728787 200
GTIN	4003773075097
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Večfunkcijske klešče za električne inštalacije s privitim členkom za natančen tek klešč brez zračnosti.

- **Prijemanje ploščatega in okroglega materiala.**
- **Ukrivljanje žic in bakrenih vodnikov.**
- **Odstranjevanje roba in razširjanje podometnih doz.**
- **Rezanje bakrenih vodnikov do \varnothing 15 mm ($5 \times 2,5 \text{ mm}^2$).**
- **Snemanje izolacije bakrenih vodnikov od 0,75 do 1,5 mm² in 2,5 mm².**
- **Stiskanje kabelskih končnikov od 0,5 do 2,5 mm².**

Ročaja s prevleko, izolirana za napetost **do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201.**

Material:

Specialno orodno jeklo, klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

Tehnični opis

Zmogljivost rezanja do \varnothing	15 mm
celotna dolžina	200 mm
Zmogljivost rezanja	$5 \times 2,5 \text{ mm}^2$
Snemanje izolacije za vodnike \varnothing	$2,5 \text{ mm}^2$
Snemanje izolacije za vodnike \varnothing	$0,7 - 1,5 \text{ mm}^2$
za kabelske končnike	$0,5 - 2,5 \text{ mm}^2$
Masa	280 g

Členek	vijačeni
z odpiralno vzmetjo	ne
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Material	Posebno orodno jeklo
Površina	kromirane
Vrsta izdelka	Večfunkcijske klešče