



## Stiskalne klešče za kableske končnike VDE-izolirane, za presek vodnika: 16mm<sup>2</sup>



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	729405 16
GTIN	4003773072003
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Telo klešč je kovano v utopu. Klešče črno atramentirane, glava polirana. Čeljusti z zarezi za stiskanje kableskih končnikov po DIN 46228.

Ročaja z večkomponentno prevleko.

**Izolacija do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.**

### Tehnični opis

Število gnezd	9
za presek vodnika	0,25 - 16 mm <sup>2</sup>
celotna dolžina	180 mm
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Material	Specialno orodno jeklo, kovano, kaljeno v olju
Površina	polirane
Vrsta izdelka	Stiskalne klešče

