



Ključavničarsko kladivo z zaščitno tulko za ročaj, Masa brez ročaja: 100g



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	750100 100
GTIN	4016134501845
Razred artikla	73V

Opis

Izvedba:

S **hikorijevim ročajem** zavita oblika, lakiran.

Glava kladiva, kovana v utopu in brušena na natančno mero. Skrbno kaljena in popuščana. Glava lakirana, peta in kljun sta svetla.

Od vel. 200 z zaščitno jekleno tulko.

Standard:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

Material:

Specialno orodno jeklo.

Rezervni del:

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 752200, za vel. 50 pod art. 751700 250 in za vel. 100 pod art. 751700 260.

Napotek:

POZOR!

Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!

Priporočena številka izdelka: 750110

Tehnični opis

Dolžina ročaja	260 mm
Masa brez ročaja	100 g
Vrsta izdelka	Kladiva

Pribor

Ročaj za kladivo Dolžina ročaja 260 mm

751700 260