

LOCTITE**Sredstvo za varovanje vijakov, 50 ml, Oznaka proizvajalca: 2701_EGFD**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083301 2701_EGFD
GTIN	2050001948823
Razred artikla	04L

Opis

Izvedba:

Uporaba sredstev za varovanje vijakov preprečuje neželjeno rahljanje in sproščanje vijčnih zvez. Enokomponentna, anaerobna lepila so primerna za vse vrste in oblike navojev. Vijčne zveze se zatesnijo. Zanesljivo preprečevanje zajedanja.

Tekoče lepilo za varovanje vijčnih zvez.

Uporaba:

Manj trdna – vijčno zvezo je mogoče dobro razstaviti z običajnim orodjem.

Srednje trdna – vijčno zvezo je še mogoče razstaviti z običajnim orodjem.

Zelo trdna – ločevanje je mogoče le s specialnim orodjem ali s segrevanjem (>150 °C). Izredno primerno za uporabo na pasivnih površinah kot so npr. visokolegirana CrNi-jekla.

Napotek:

Navojne dele je treba pred nanosom sredstva za varovanje vijakov očistiti z univerzalnim čistilnim sredstvom art. 083391 in art. 083392. Hitra in enostavna uporaba za 50-ml plastenke z art. 083344 vel. 50.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	LOCTITE 2701
---------------------	--------------

Minimalni odlomni moment	38 Nm
Oznaka za nevarne snovi	GHS07: Klicaj
Za velikost navoja M do	M20
Kemična osnova	Dimetakrilat ester
Temperatura skladiščenja	8 - 21 °C
Temperaturno območje uporabe	-55 - 150 °C
Primerno za področje uporabe	Spajanje
Primerno za področje uporabe	Sredstva za varovanje vijakov
Primerno za področje uporabe	Galvanizirane površine
Oblika	tekoče
Primerno za material	kovinski
Obstoynost od datuma proizvodnje	17 mesec
Vnetišče	93 °C
Barva	zelena
Količina polnjenja	50 ml
Lastnost	Možnost sprostitve z običajnim orodjem
Lastnost	S tesnjenjem
Lastnost	Fluorescenčni pod UV-svetlobo
Lastnost	Tolerantnost na olje
Lastnost	Odpornost proti vibracijam
Funkcionalna trdnost po	6 h
Trdnost po	10 min
Dinamična viskoznost	500 - 900 mPas
Demontaža	za velike obremenitve
Razred trdnosti	Zelo trdno
Gostota	1,1 g/cm ³
Značilnost blagovnega imena	50 ml
Vrsta izdelka	Sredstva za varovanje vijakov

