

LOCTITE**Sredstvo za varovanje vijakov, 50 ml, Oznaka proizvajalca: 222_EGFD**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083301 222_EGFD
GTIN	3255460222340
Razred artikla	04L

Opis

Izvedba:

Uporaba sredstev za varovanje vijakov preprečuje neželjeno rahljanje in sproščanje vijčnih zvez. Enokomponentna, anaerobna lepila so primerna za vse vrste in oblike navojev. Vijčne zveze se zatesnijo. Zanesljivo preprečevanje zajedanja.

Tekoče lepilo za varovanje vijčnih zvez.

Uporaba:

Manj trdna – vijčno zvezo je mogoče dobro razstaviti z običajnim orodjem.

Srednje trdna – vijčno zvezo je še mogoče razstaviti z običajnim orodjem.

Zelo trdna – ločevanje je mogoče le s specialnim orodjem ali s segrevanjem (>150 °C). Majhna trdnost, lahka demontaža, primerno za vse kovine in pasivne materiale.

Napotek:

Navojne dele je treba pred nanosom sredstva za varovanje vijakov očistiti z univerzalnim čistilnim sredstvom art. 083391 in art. 083392. Hitra in enostavna uporaba za 50-ml plastenke z art. 083344 vel. 50.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	LOCTITE 222
---------------------	-------------

Oznaka za nevarne snovi	GHS07: Klicaj
Za velikost navoja M do	M36
Minimalni odlomni moment	6 Nm
Kemična osnova	Dimetakrilat ester
Primerno za material	kovinski
Lastnost	Tiksotropnost
Lastnost	Preprečuje zajedanje
Lastnost	Fluorescenčni pod UV-svetlobo
Lastnost	Odpornost proti vibracijam
Oblika	tekoče
Obstojnost od datuma proizvodnje	24 mesec
Vnetišče	100 °C
Temperaturno območje uporabe	-55 - 150 °C
Primerno za področje uporabe	Spajanje
Primerno za področje uporabe	Sredstva za varovanje vijakov
Primerno za področje uporabe	Univerzalna uporaba
Barva	vijolična
Temperatura skladiščenja	8 - 21 °C
Količina polnjenja	50 ml
Funkcionalna trdnost po	6 h
Trdnost po	15 min
Dinamična viskoznost	900 - 1500 mPas
Demontaža	Z običajnim orodjem
Razred trdnosti	Manj trdno
Gostota	1,08 g/cm ³
Značilnost blagovnega imena	50 ml
Vrsta izdelka	Sredstva za varovanje vijakov

