



Izvijač z elektrikaarje za profil Phillips, z ročajem Kraftform v celoti izoliran, Velikost križne zareze: 3



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 668600 3 |
| GTIN | 4013288191113 |
| Razred artikla | 63H |

Opis

Izvedba:

Ročaj in steblo **v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201**. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.

Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehкими conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke.

Steblo iz visoko legiranega posebnega jekla. Površina nikromat kromirana, konice so črne barve, konice Lasertip so kemično nikljane.

Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.

Tehnični opis

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Dolžina rezila | 150 mm |
| celotna dolžina | 262 mm |
| za Ø vijaka | 5,3–7,2 mm |
| Konica | Lasertip |
| Velikost križne zareze | 3 |
| Oznaka proizvajalca | 162 i PH VDE |
| Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
| Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips |
| Vrsta izdelka | Izvijač |

