

**RIDGID**
**Rezalec za cevi INOX (VA)/baker**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	819475
GTIN	95691318039
Razred artikla	83R

**Opis**
**Izvedba:**

Čvrsta izvedba za najvišje obremenitve in natančno rezanje s pomočjo 6 oz. 12 vodilnih valjčkov. Zelo hitro in neutrujajoče delo zaradi **kroglično uležajenih vodilnih valjčkov in rezalnega kolesca**. Vklj. z nadomestnim rezalnim kolescem.

**Uporaba:**

Specialno za rezanje cevi iz VA jekla in pocinkanega C jekla (debelina stene do 3 mm), primeren pa tudi za aluminijaste in bakrene cevi.

Ø rezalnega kolesca: 22 mm

Širina rezalnega kolesca: 8 mm

Izvertina rezalnega kolesca: 8 mm

za zunanji Ø cevi: 6 - 65 mm

**Tehnični opis**

Izvertina rezalnega kolesca	8 mm
Ø rezalnega kolesca	22 mm
Širina rezalnega kolesca	8 mm
za zunanji Ø cevi	6 - 65 mm
Vrsta izdelka	Rezalec za cevi

**Pribor**

Garnitura valjčkov s krogličnim ležajem 6-delna	819479
Notranje/zunanje grezilo iz plemenitega jekla za Ø cevi do 54E mm	814920 54E
Garnitura nadomestnih rezalnih kolesc, 2-delna	819480
Garnitura zatičev za valjčke 2-delna	819478
Notranje/zunanje grezilo iz plemenitega jekla za Ø cevi do 54 mm	814920 54
Notranje/zunanje grezilo iz plemenitega jekla za Ø cevi do 35 mm	814920 35
Zatiči za kolesca	819477