

RIDGID
 Peddinghaus

Rezalec za cevi z ragljo



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	819370
GTIN	95691325730
Razred artikla	83R

Opis

Izvedba:

2 – v – 1 mali rezalec za cevi, s **funkcijo raglje**. Lahek, ergonomično oblikovan ročaj z ragljo iz aluminijeve tlačne litine. Vgrajeni mali rezalec za cevi lahko uporabite tudi brez raglje.

Uporaba:

Zelo prijazna uporaba v kombinaciji z ragljo, zlasti na težko dostopnih mestih. Za rezanje bakrenih, aluminijastih in medeninastih cevi.

Ø rezalnega kolesca: 19 mm

Širina rezalnega kolesca: 3 mm

Izvertina rezalnega kolesca: 4,8 mm

za zunanji Ø cevi: 6 - 28 mm

Tehnični opis

Izvertina rezalnega kolesca	4,8 mm
Ø rezalnega kolesca	19 mm
za zunanji Ø cevi	6 - 28 mm
Širina rezalnega kolesca	3 mm
Število vodilnih valjčkov	2
Število rezalnih kolesc	1
Za cevi iz	Medenina
Za cevi iz	Baker

Za cevi iz	Aluminij
s funkcijo raglje	da
Vrsta izdelka	Rezalec za cevi

Pribor

Zatiči za kolesca	819476
Nadomestno rezalno kolesce	819375
Notranje/zunanje grezilo iz plemenitega jekla za Ø cevi do 35 mm	814920 35
Garnitura zatičev za valjčke 2-delna	819478
Zatiči za kolesca	819477
Zatiči za kolesca	819376
Zatiči za valjčke	819377
Garnitura nadomestnih rezil 2-delna	819378